

# szervomotor EMMS-AS-70-SK-HV-RRB-S1

Cikkszám: 1704796

FESTO

hajtás nélkül.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 40 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 %
A következő szabványnak felel meg:	IEC 60034
Szigetelés védelmi osztály	F
Méretezési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Hőmérséklet felügyelet	PTC ellenállás
Védettség	IP65
Tengely konstrukció	Siklóretesz
	DIN 6885 A 4 x 4 x 16
Elektromos csatlakoztatástechnika	Csatlakozó
Anyag megjegyzés	RoHS konform
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Engedély	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
Névleges üzemi feszültség, DC	565 V
Névleges feszültség, DC	565 V
Tekercs kapcsolási fajta	Belső csillag
Number of pole pairs	4
Nyugalmi állapot forgató nyomaték	1.62 Nm
Névleges forgató nyomaték	1.28 Nm
Forgató nyomaték csúcs	5.17 Nm
Névleges fordulatszám	7,400 1/min
Max.fordulatszám	8,200 1/min
Motor névleges teljesítménye	992 W
Névleges áram, motor	1.6 A
Csúcsáram	7.5 A
Motor állandó	0.798 Nm/A
Feszültség állandó, fázis-fázis	48.72 mVmin
Fázis-fázis tekercs ellenállás	11.935 Ohm
Fázis-fázis tekercs induktivitás	19.741 mH
Teljes hajtómű tehetlenségi nyomaték	0.46 kgcm <sup>2</sup>
Gyártmány súlya	2,390 g
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	75 N
Megengedett sugárirányú tengelyterhelés	150 N
Forgórész helyzetérzékelő	Rezolver
Forgó pozíció enkóder interfész	SIN/COS analóg jel
Forgó pozíció enkóder mérési elv	induktív
Fék tartási nyomatéka	2 Nm
Üzemi feszültség, DC, fékhez	24 V
Teljesítmény felvétel, fék	11 W
Tehetlenségi nyomaték, fék	0.07 kgcm <sup>2</sup>
Kapcsolási játékok, rögzítőfék	10 millió terhelés nélküli működtetés (súrlódási munka nélkül)
MTTF, alkomponens	80 év, rotorhelyzet-jeladó 1769 év, rögzítőfék
MTTFd, alkomponens	160 év, rotorhelyzet-jeladó