

# mágnesszelep

## VZWF-L-M22C-N112-400-2AP4-10-R1

Cikkszám: 1492268

FESTO

force pilot operated, NPT1 1/2" connection.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	Membránszelep kényszerített
Működtetés fajtája	elektromos
Tömítési elv	lágyszorítás
Beépítési helyzet	Álló mágnes
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	1 1/2 NPT
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type A to EN 175301-803 Csatlakozó EN 175301-803 szerint négyzetes alak
Névleges méret	40 mm
Szelep funkció	2/2 zárt monostabil
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlási irány	nem visszafordítható
Közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Nemesgázok Kőolaj Víz semleges folyadékok további közegek külön kérésre
Névleges nyomás, technológiai szelep	40
Differential pressure (MPa)	0 MPa
Nyomáskülönbség	0 bar
Differential pressure (psi)	0 psi
Tekercs jellemző	110 V AC: 50/60 Hz, meghúzási teljesítmény: 30 VA, tartó teljesítmény: 30 VA
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Pressure of medium	0 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Pressure of medium psi	0 ... 145 psi
Max. viszkozitás	22 mm <sup>2</sup> /s
Közeg hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 35 °C
Szivárgási arány EN 12266-1 szerint	A
Kv átáramlás	22.5 m <sup>3</sup> /h
Normál névleges átáramlás	23,500 l/min
Kapcsolási idő be	620 ms
Kapcsolási idő ki	1,140 ms
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nemesacél öntvény
Anyag szám: ház	1.4581
Material seals	NBR

Jellemző	Érték
Material screws	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, csavar	1.4301
Gyártmány súlya	4,500 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint EU kisműködésű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment UK regulation for pressure equipment
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás