

Mágnesszelep VZWF-B-L-M22C-N14-135-E-2AP4-10-R1

Cikkszám: 1492278

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	Membránszelep kényszerített vezérlésű
Működtetés módja	elektromos
Tömítés elve	lágy
Beépítési helyzet	Álló mágnes
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Armatúra csatlakozó	1/4 NPT
Elektromos csatlakozó	A forma Csatlakozó az EN 175301-803 szabvány szerint négyszög forma
Névleges szélesség	13.5 mm
Szelepfunkció	2/2, zárt, monostabil
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlásirány	nem reverzibilis
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Inert gázok Ásványi olaj Víz semleges folyadékok további átfolyóközégek kérése
Névleges nyomás, PN armatúra	40
Nyomáskülönbség	0 MPa 0 bar 0 psi
Tekercsparaméterek	110 V AC: 50/60 Hz, 19,0 VA húzóteljesítmény, 16,0 VA tartóteljesítmény
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Közegnyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi

Jellemző	Érték
Max. viszkozitás	22 mm ² /s
Közeghőmérséklet	-10 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...35 °C
EN 12266-1 szerinti szivárgási arány	A
Kv átfolyás	1.8 m ³ /h
Normál névleges átfolyás	1920 l/min
Bekapcsolási idő	130 ms
Kikapcsolási idő	180 ms
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	Öntött rozsdamentes acél
Ház anyagszáma	1.4581
Tömítések alapanyaga	EPDM
Csavarok alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Csavar anyagszáma	1.4301
Terméksúly	1000 g
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kiefeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel