

mágnesszelep

VZWF-B-L-M22C-G34-275-V-3AP4-6-R1

Cikkszám: 1492345

FESTO

force pilot operated, G3/4" connection.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	Membránszelep kényszerített
Működtetés fajtája	elektromos
Tömítési elv	lágyszorítás
Beépítési helyzet	Álló mágnes
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	G3/4
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type A to EN 175301-803 Csatlakozó EN 175301-803 szerint négyzet alak
Névleges méret	27.5 mm
Szelep funkció	2/2 zárt monostabil
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlási irány	nem visszafordítható
Közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint Nemesgázok Kőolaj Víz semleges folyadékok további közegek külön kérésre
Névleges nyomás, technológiai szelep	40
Differential pressure (MPa)	0 MPa
Nyomáskülönbség	0 bar
Differential pressure (psi)	0 psi
Tekercs jellemző	230 V AC: 50/60 Hz, meghúzási teljesítmény: 18 VA, tartó teljesítmény: 15 VA
Megengedett feszültség ingadozás	+/- 10 %
Pressure of medium	0 ... 0.6 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 6 bar
Pressure of medium psi	0 ... 87 psi
Max. viszkozitás	22 mm ² /s
Közeg hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 35 °C
Szivárgási arány EN 12266-1 szerint	A
Kv átáramlás	7.5 m ³ /h
Normál névleges átáramlás	8,020 l/min
Kapcsolási idő be	275 ms
Kapcsolási idő ki	290 ms
Anyag megjelölés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Nemesacél öntvény
Anyag szám: ház	1.4581
Material seals	FPM

Jellemző	Érték
Material screws	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, csavar	1.4301
Gyártmány súlya	1,500 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás