


# Elektromos nyomásszabályzó szelep PREL-90-HP3-A4-A-20CFX-S1-4

FESTO

Cikkszám: 1709136



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	90
DN névleges szélesség	24
Sorozat	L
Beépítési helyzet	függőleges
Működtetés módja	elektromos
Szerkezeti felépítés	elektromosan állítható nyomásszabályozó szelep
Szabályozó funkció	Állandó kimeneti nyomás előnyomás-kompenzációval szekunder légtelenítéssel
Üzemi nyomás	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...20 bar
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Analóg kimenet jeltartománya	4 - 20 mA
Analóg bemenet jeltartománya	4 - 20 mA
Névleges/valós értékek	Áramtípus: 4-20 mA
Engedély	Special Equipment Type Test Certification
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapágyhőmérséklet	-10 °C...60 °C
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Közeghőmérséklet	5 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	5 °C...50 °C
Terméksúly	6100 g
IN elektromos csatlakozó	Csatlakozó, M12, 5 pólusos, A-kódolás
OUT elektromos csatlakozó	Csatlakozó, M12, 5 pólusos, A-kódolás
Rögzítés módja	választhatóan: a sűrített levegő-előkészítő egységen tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	G1
11. pneumatikus csatlakozás	G1/4

Jellemző	Érték
2. pneumatikus csatlakozó	G1
22. pneumatikus csatlakozás	G1/4
3. pneumatikus csatlakozás	G1
82. pneumatikus csatlakozó	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Alsó fedél alapanyaga	Alumínium, eloxált
Rugók alapanyaga	Rugóacél
Ház alapanyaga	Eloxált alumínium