

becsavarható henger

EGZ-6-10

Cikkszám: 15034

FESTO

végigmenő külső menettel a hengersházon.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	10 mm
Dugattyú átmérő	6 mm
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	14 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	13.9 N
Felfogási mód	külső menettel ellenanyával választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás	M3
Material cover	POM
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Sárgaréz nikkelezett
Material piston rod	erősen ötvözött acél