

mágnesszelep



JMEBH-5/2-1/8-P-B-230AC

Cikkszám: 173096

Kifutó termék

FESTO

mágneskeggyel és kézi segédműködtetéssel, csatlakozó aljzat nélkül.
Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 bistabil
Működtetés fajtája	elektromos
Méret	17.8 mm
Normál névleges átáramlás	650 l/min
Üzemi nyomás	1.5 ... 8 bar
Konstrukciós felépítés	Körtolattyú
Visszaállítás fajtája	pneumatikus rugó
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
Védettség	IP65
Névleges méret	5 mm
Raszter méret	18 mm
Lefúvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
Kézi segédműködtetés	tartozékokkal, reteszelő
Vezérlési fajta	elővezérelt
Vezérlő levegő ellátás	belső
Áramlási irány	nem visszafordítható
Overlap	Positive overlap
Vezérlőnyomás	1.5 ... 8 bar
b érték	0.42
C érték	3.25 l/sbar
Kapcsolási idő át	10 ms
Ciklusidő	100 %
Tekerics jellemző	230 V AC: 50/60 Hz, meghúzási teljesítmény: 3 VA, tartó teljesítmény: 2, 4 VA
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Rezgésállóság	Szállítási alkalmazásra vizsgálat 1-es szigorúsági fokozattal FN 942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Lökhőpróba 2-es pontosságú osztállyal az FN 942017-5 és az EN 60068-2-27 szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 40 °C
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Hangnyomás szint	75 dB(A)
Vezérlő közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Gyártmány súlya	142 g
Elektromos csatlakozás	Plug pattern type C to EN 175301-803 Csatlakozó EN 175301-803 szerint

Jellemző	Érték
	négyszögletes alak
Felfogási mód	kapocslécre
82/84 vezérlő lefűväs csatlakozás	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 1	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 3	Csatlakozólap
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/8
Pneumatikus csatlakozás 5	Csatlakozólap
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	HNBR NBR
Material housing	Alumínium présöntvény