

# Hosszkiegyenlítő VAL-1/8-10

Cikkszám: 151210

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	10 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül
Üzemi nyomás	-0.95 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkelt, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesestekercsek
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	62 g
Rögzítés módja	M22x1,5 külső menettel
Szívókorong felfogása	G 1/8
Vákuumcsatlakozás	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium
Tartó alapanyaga	Alumínium POM erősen ötvözött rozsdamentes acél