


közelítéskapcsoló

SMT0-1-NS-K-LED-24-C

Cikkszám: 151684

FESTO

világító dióval és beépített védőkapcsolással, felfogó készlet nélkül.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Konstrukció | tömb konstrukció |
| A következő szabványon alapul: | EN 60947-5-2 |
| Engedély | RCM Mark |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Mért érték | Pozíció |
| Mérési elv | mágneses induktív |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 70 °C |
| Ismétlési pontosság | 0.2 mm |
| Kapcsoló kimenet | NPN |
| Kapcsoló elem funkció | Záró érintkezők |
| Hiszterézis | 0.1 ... 1.5 mm |
| Bekapcsolási idő | ≤ 1 ms |
| Kikapcsolási idő | ≤ 1 ms |
| Max.kapcsolási frekvencia | 1 kHz |
| Max.kimeneti áram | 200 mA |
| Max.kapcsolási teljesítmény, DC | 6 W |
| Feszültség kimaradás | ≤ 3 V |
| Induktív védőkapcsolás | MZ, MY, ME tekercsekhez illeszkedő |
| Maradó áram | ≤ 0.01 mA |
| Rövidzár védett | pulzáló |
| Túlterhelés állóság | rendelhető |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 10 ... 30 V |
| Maradó hullámosság | 10 % |
| Polaritás felcserélése elleni védelem | valamennyi elektromos csatlakozáshoz |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus | Kábel |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika | nyitott vég |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma | 3 |
| Csatlakozó, kimeneti irány | hosszában |
| Kábelhossz | 2.5 m |
| Vezetési tulajdonság | Standard |
| A kábelköpeny színe | szürke |
| Material cable sheath | PVC |
| Material insulation | PVC |
| Érvégek | Érvégművel |
| Felfogási mód | tartozékokkal |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Gyártmány súlya | 85 g |
| Ház színe | fekete |
| Material housing | PET Horgany présöntvény |
| Kapcsolási állapot jelző | LED, sárga |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötégnél | -5 ... 70 °C |
| Védettség | IP67 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |