


# kábel csatlakozó aljzattal KMEB-1-230AC-5

Cikkszám: 151691

FESTO

előszerelt, az MEBH-, MOEBH szelepekhez és az N2 mágnesekhez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	230 g
1-es elektromos csatlakozás	Aljzat, EN 175301-803, C alak szerint
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	mágnesszelepre, M2,5 központi csavarral
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	3
Névleges üzemi feszültség, AC	230 V
Lökőfeszültség-szilárdság	4 kV
Védővezető csatlakozás	rendelhető
Kábelhossz	5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Kábel átmérő	5.2 mm
Kábelszerkezet	3x0,5
Érvégek	Érvéghüvely
Védettség	IP65 IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA66-GF30
Material seals	NBR
Material electrical contact	Ezüstbevonatú vörösrézötvözet