


# vákuum szívókorong

## VAS-5-M5-NBR

Cikkszám: 173439

FESTO

NBR-ből, lapos, külső menet tömítéssel, hatlapú



### Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	1.5 mm
Szívókorong átmérő	5 mm
Hatékony szívóátmérő	4 mm
Csatlakozási helyzet	fent
Szívókorong alak	kerek sík
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0 MPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-0.07 MPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Leszakító erő 70 % vákuumnál	0.9 N
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	0.9 N
Felfogó menet	M5
Szívókorong felfogás	M5
Vákuum csatlakozás	M5
Szín	fekete
Shore keménység	55 +/- 5
Material of threaded plug	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	NBR