

Kör keresztmetszetű henger


DSAG-32- -P-S2-S6

Cikkszám: 176454

FESTO

Zárófedél menetes csappal, átmenő dugattyúrúddal, 120 °C-ig hőálló tömítésekkel.

Ez a termék csak a Festo Korea vállalatától rendelhető.



Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 500 mm
Dugattyú átmérő	32 mm
Dugattyúrúd menet	M10x1,25
Csillapítás	P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Dugattyúrúd vég	Külső menet
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 120 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	415 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	483 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	222 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	15.4 g
Alapsúly 0 mm löketnél	312 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	8.9 g
Pneumatikus csatlakozás	M26x1,5
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	FPM
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes