

többszörös elosztó

QSLV3-3/8-12

Cikkszám: 153229

FESTO

360°-ban elfordítható, háromszoros.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 6.4 mm |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | Bevonat |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstruktív felépítés | Push-pull elv |
| Csomagolási egység | 1 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.4 MPa |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 203 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint Víz a www.festo.com oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 80 °C |
| Névleges meghúzási nyomaték | 15.5 Nm |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz | ± 20 % |
| Gyártmány súlya | 171 g |
| Kimenetek száma | 3 |
| Tápvezetékek száma | 1 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Külső menet: R3/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 12 mm külső átmérőjű csőhöz |
| A kioldó gyűrű színe | kék |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | PBT |
| Material hollow bolt | Horganyzott sárgaréz |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |