

forgó csőcsatlakozó

QSR-1/2-12

Cikkszám: 153409

FESTO

360° -ban elfordítható, golyócsapággal, külső menet külső hatlappal



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges méret	8 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	Bevonat
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstrukció	Egyenes alak
Csomagolási egység	1
Konstrukciós felépítés	Push-pull elv
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.6 MPa
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.4 MPa
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 203 psi
Max.fordulatszám	250 1/min
Maritime classification	see certificate
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max. sugárirányú nyomaték	0.025 Nm
Névleges meghúzási nyomaték	26 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 20 %
Gyártmány súlya	89 g
Felfogási mód	External hex A/F 24
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: R1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	12 mm külső átmérőjű csőhöz
A kioldó gyűrű színe	kék
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes