

# párhuzamos építőkészlet EAMM-U-110-D60-62B-120

Cikkszám: 1536988

FESTO

Megfelelő elektromos hajtásokhoz.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	110
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	5,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	799 kgmm <sup>2</sup>
Üresjárási nyomaték	0.3 Nm
Átvihető forgató nyomaték	25 Nm
Gyártmány súlya	5,230 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform