

Csatlakozó

KSE-15-22-D05-D07

Cikkszám: 184261

FESTO

DGE-hez



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	5 mm
Felfogó átmérő 2	7 mm
Méret	15
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	12,000 1/min
Tehetlenségi nyomaték	0.13 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	1 Nm
Gyártmány súlya	6 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform