


# előválasztó számláló PZV-E-C

Cikkszám: 15608

FESTO

kivonással számlál előválasztott értéktől, visszaállítás pneumatikusan.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	mechanikus lefutásszámláló pneumatikus hajtóművel
Visszaállítás fajtája	Kézi nyomógomb vagy pneumatikus jel
Kijelző	5-állású
Elengedési nyomás, hajtómű	$0,2 \pm 0,1$ bar
Elengedési nyomás, visszaállítás	$0,15 \pm 0,1$ bar
Megszólalási nyomás, hajtómű	$0,6 \pm 0,2$ bar
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Minimális visszkapcsolási nyomás	2 bar
Minimális impulzus hossz, hajtómű	10 ms
Minimális impulzus hossz, visszaállítás	180 ms
Minimális szünet időtartam, hajtómű	15 ms
Minimális szünet időtartam, visszaállítás	50 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Gyártmány súlya	150 g
Felfogási mód	Előlapra szerelés
Pneumatikus csatlakozás	M5