

l csőcsavarzat QSLV-G1/4-10

Cikkszám: 186143

FESTO

360°-ban elfordítható, külső menet külső hatlappal.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Méret | Standard |
| Névleges méret | 7 mm |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen | tömítő gyűrű |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Konstrukció | L-shape |
| Csomagolási egység | 10 |
| Konstrukciós felépítés | Push-pull elv |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.6 MPa |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 6 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 87 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.4 MPa |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 203 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:--] szerint Víz a www.festo.com oldalon lévő gyártói nyilatkozat szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 80 °C |
| Névleges meghúzási nyomaték | 9 Nm |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz | ± 20 % |
| Gyártmány súlya | 48 g |
| Felfogási mód | Hollow bolt with external hex |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | Külső menet: G1/4 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 10 mm külső átmérőjű csőhöz |
| A kioldó gyűrű színe | kék |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | PBT |
| Material hollow bolt | Horganyzott sárgaréz |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |