



csatlakozó SEA-GS-7

Cikkszám: 18666

FESTO

[szelepszigetekhez.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 61076-2-101
Felfogási mód	menetes hüvellyel
Kábelkimenet	Egyenes
Gyártmány súlya	17 g
1. elektromos csatlakozás, alak	kerek
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Screw-type lock with longitudinal knurl
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Csavaros szorító kapocs
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	4
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Elfogadható áramerhelés 40°C-on	4 A
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Kábel csavarzat	Pg7
Kábel átmérő	3.3 ... 6 mm
Megengedett kábelátmérő	4 ... 6 mm
Vezeték névleges keresztmetszet	0.14 ... 0.75 mm ²
Védettség	IP67
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szertelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 85 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Material housing	PBT
Ház színe	fekete
Material screw-type lock	PBT
Material seals	CR FPM
Material electrical contact	Sárgaréz Bevont fehér bronz