

Lengőkarima SUA-100

Cikkszám: 157327

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	100
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...90 °C
Terméksúly	1285 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Csap alapanyaga	Acél, horganyzott
Hüvely alapanyaga	Rugóacél
Csapágy alapanyaga	Műanyag
Tárcsa alapanyaga	Acél, horganyzott
Csavarok alapanyaga	Acél, horganyzott
Biztosító alapanyaga	Acél, horganyzott
Tengely alapanyaga	Acél védőbevonattal