


Mágnesszelep

JMN2H-5/2-D-01-ZSR

Cikkszám: 191319

FESTO

központi kerek csatlakozóval.
Kifutó típus. 2009-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 bistabil
Működtetés fajtája	elektromos
Méret	26 mm
Normál névleges átáramlás	1,000 l/min
Üzemi nyomás	2 ... 10 bar
Konstrukciós felépítés	Körtolattyú
Védettség	IP65
Névleges méret	8 mm
Raszter méret	27 mm
Lefúvás funkció	fojtható
Tömítési elv	lágý
Beépítési helyzet	tetszőleges
A következő szabványnak felel meg:	ISO 15407-1 VDMA 24563
Kézi segédműködtetés	tartozékokkal, reteszelő
Vezérlési fajta	elővezérelt
Vezérlő levegő ellátás	belső
Áramlási irány	nem visszafordítható
Kapcsolási idő át	18 ms
Tekercs jellemző	24V DC: 1,5W
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm, olajozott vagy olajozatlan
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 50 °C
Gyártmány súlya	320 g
Elektromos csatlakozás	Központi csatlakozó DIN 43650 szerint négyzetes alak C alak
Felfogási mód	átmenő furattal
82/84 vezérlő lefúvás csatlakozás	26 mm-es csatlakozólap ISO 15407-1 szerint Csatlakozólap, 01 méret VDMA 24563 szerint
Pneumatikus csatlakozás 1	26 mm-es csatlakozólap ISO 15407-1 szerint Csatlakozólap, 01 méret VDMA 24563 szerint
Pneumatikus csatlakozás 2	26 mm-es csatlakozólap ISO 15407-1 szerint Csatlakozólap, 01 méret VDMA 24563 szerint
Pneumatikus csatlakozás 3	26 mm-es csatlakozólap ISO 15407-1 szerint Csatlakozólap, 01 méret VDMA 24563 szerint
Pneumatikus csatlakozás 4	26 mm-es csatlakozólap ISO 15407-1 szerint Csatlakozólap, 01 méret VDMA 24563 szerint
Pneumatikus csatlakozás 5	26 mm-es csatlakozólap ISO 15407-1 szerint Csatlakozólap, 01 méret VDMA 24563 szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény