


kör keresztmetszetű henger

EG-6-25-PK-3

Cikkszám: 15895

FESTO

Micropneumatic



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	25 mm
Dugattyú átmérő	6 mm
Csillapítás	Egy oldalon Nem állítható be
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Üzemi nyomás	3 ... 7 bar
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	11.8 N
Elvi minimális rugó visszaállító erő	2.5 N
Elvi maximális rugó visszaállító erő	5.2 N
Gyártmány súlya	24 g
Felfogási mód	ellenanyával
Pneumatikus csatlakozás	PK-3
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover	erősen ötvözött acél
Material seals	NBR
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material cylinder barrel	erősen ötvözött acél, rozsdamentes