

sűrített levegő előkészítő egység FRC-3/8-D-7-O-MINI-A

Cikkszám: 192642

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Szűrő-nyomásszabályozó szelep és olajozó kombinációja, maximális kimenőnyomás 7 bar, 40 µm-es szűrővel, fém védőkosárral.

Automatikus kondenzátum leeresztés. Manométer nélkül.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | Mini |
| Sorozat | D |
| Működtetés biztosító zár | Arretáló forgatógomb |
| Beépítési helyzet | függőleges +/- 5° |
| Kondenzátum leeresztő | teljesen automatikus |
| Konstruktív felépítés | Szűrő szabályzó manométer nélkül Proporcionális standard közbülső olajozó |
| Max.kondenzátum mennyiség | 22 cm ³ |
| Szűrő finomság | 40 µm |
| Csészevédő | Fém védőkosár |
| Nyomás látjelző | G1/8 előkészítve |
| Üzemi nyomás | 2 ... 12 bar |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.5 ... 7 bar |
| Max.nyomáshiszterézis | 0.2 bar |
| Normál névleges átáramlás | 1,500 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Nemesgázok |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:-] szerint Nemesgázok |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 660 g |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartozékokkal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G3/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G3/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Horgany présöntvény |
| Material bowl | PC |