


fojtó-visszacsapó szelep GRLA-1/4-QS-10-D

Cikkszám: 193148

★ Sztenderd termék program

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	Lefúvás-fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-10
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/4
Beállító elem	Hornycsavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	480 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	345 ... 500 l/min
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	0.2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	760 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	630 ... 790 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 10 %
Gyártmány súlya	42 g
Material of threaded plug	Alumínium ötvözet
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Sárgaréz
Material swivel fitting	Horgany présöntvény krómozott