


fojtó-visszacsapó szelep CRGRLA-1/2-B

Cikkszám: 161407

FESTO

korrózióálló, lengő csatlakozó belső menettel.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	G1/2
Működtetés fajtája	kézi
Beállító elem	Hornycsavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	2,100 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	1550 ... 2200 l/min
Operating pressure MPa	0.03 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0.3 ... 10 bar
Operating pressure	4.35 ... 145 psi
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Maritime classification	see certificate
Beépítési helyzet	tetszőleges
Elfordíthatóság	360 fok/folyamatos fordítás nem megengedett
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	4,265 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3550 ... 4325 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Tisztasoba kategória	ISO class 4
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 40 °C
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Névleges méret	10.6 mm
Max.meghúzási nyomaték	40 Nm
Megengedett működtető nyomaték, szabályozócsavar	3 Nm
Gyártmány súlya	262.3 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	FPM PVC
Material hollow bolt	erősen ötvözött acél
Material adjusting screw	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material swivel fitting	erősen ötvözött acél, rozsdamentes