

karimás felfogás CRFNG-100

Cikkszám: 161851

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|------------------------------------|--|
| Méret | 100 |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| A következő szabványnak felel meg: | ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is) |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 - különösen erős korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a |
| Környezeti hőmérséklet | -40 ... 150 °C |
| Gyártmány súlya | 2,054 g |
| Material mounting | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Material screws | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |