

Csatlakozó aljzat kábellel KMPPE-B-2,5

Cikkszám: 161879

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	DIN 47100
Vezetékmegjelölés	tartozékkal
Csatlakozási gyakoriság	500
Terméksúly	243 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	kerek
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	döntött
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M16x0,75 az EN 61076-2-106 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	8
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	8
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Kábel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	8
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	8
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	5 A
Lökőfeszültség-állóság	0.6 kV
Kábelhossz	2.5 m
Vezetéktulajdonság	Alap kivitel
Vezeték vizsgálati feltételei	Vizsgálati feltételek kérésre
Kábelátmérő	6.8 mm
Kábelszerkezet	8 x 0,25 mm ² árnyékolt
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.25 mm ²
Vezetékvégek	levágott tompa
Védettség	IP67
Megjegyzés a védettségről	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...70 °C

Jellemző	Érték
CE-jelölés (lásd a megfeleléségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfeleléségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	1
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Kábelköpeny színe	szürke
Ház alapanyaga	PA
Csavaros rögzítés alapanyaga	PA