

# kör keresztmetszetű henger

## CRHD-50- -PPV-A-MS-S6

Cikkszám: 195557

FESTO

korrózióálló, csapágyfedél sima, zárófedél hevederes rögzítéssel, hőálló kivitel 120 °C-ig.

Az S6 változat (hőálló) az alkalmazott tömítések és zsírok miatt nem kerülhet közvetlen érintkezésbe élelmiszerekkel.



Minta ábrázolás



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	10 ... 500 mm
Dugattyú átmérő	50 mm
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Hőálló tömítések, max.120°C
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Élelmiszerekkel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 120 °C
Csillapítási hossz	21 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	990 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,178 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	340 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	25 g
Alapsúly 0 mm löketnél	1,792 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	57 g
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Material cover	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material seals	FPM
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes