

Lengőfej CRSGS-M16X1,5

Cikkszám: 195584

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M16x1,5
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkellel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkörtáblák, vezetékcsatlakozók és a mágneskeverékek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	265 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Külső gyűrű alapanyaga	erősen ötvözött acél
Ház alapanyaga	erősen ötvözött acél
Belső gyűrű alapanyaga	erősen ötvözött acél
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvözött acél