

# nyomásszabályozó szelep LR-3/4-D-7-O-MIDI

Cikkszám: 162603

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Menetes csatlakozó lappal, manométer nélkül.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték   |
|--|---|
| Méret                                      | Midi  |
| Sorozat                                    | D   |
| Működtetés biztosító zár                   | Arretáló forgatógomb  |
| Beépítési helyzet                          | tetszőleges   |
| Konstrukciós felépítés                     | közvetlen vezérlésű membrános szabályozó szelep                           |
| Szabályozó funkció                         | Állandó kimenő nyomás<br>előnyomás kompenzációval<br>szekunder lefúvással |
| Nyomás látjelző                            | G1/4 előkészítve  |
| Üzemi nyomás                               | 0 ... 16 bar  |
| Nyomásszabályozási tartomány               | 0.5 ... 7 bar   |
| Max.nyomáshiszterézis                      | 0.2 bar   |
| Normál névleges átáramlás                  | 4,500 l/min   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Nemesgázok             |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)            |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2 - mérsékelt korróziós károsodás   |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Nemesgázok             |
| Közeg hőmérséklet                          | -10 ... 60 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                     | -10 ... 60 °C   |
| Gyártmány súlya                            | 660 g   |
| Felfogási mód                              | Előlapra szerelés<br>Vezeték beépítés<br>tartozékokkal                    |
| Pneumatikus csatlakozás 1                  | G3/4  |
| Pneumatikus csatlakozás 2                  | G3/4  |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform  |
| Material of connecting plate               | Horgany présöntvény   |
| Material seals                             | NBR   |
| Material housing                           | Horgany présöntvény   |