


Párhuzamos megfogó

HGP-25-A-B-G2

Cikkszám: 197550

FESTO

önbeálló, belső és külső megfogóként is alkalmazható, a pozíció érintés nélküli érzékeléséhez. Megfogó erő biztosítással, záró ...-G2.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Löklet megfogó pofánként	7.5 mm
Max.kicserélési pontosság	0.2 mm
Ismétlési pontosság, megfogó	≤ 0.04 mm
Megfogó ujjak száma	2
Működési mód	kettősműködésű
Megfogó funkció	párhuzamos
Megfogó erő biztosítás	záráskor, G2
Konstruktív felépítés	Kar
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	5 ... 8 bar
Max.működési frekvencia, megfogó	4 Hz
Min.nyitási idő 6 bar-nál	62 ms
Min.zárási idő 6 bar-nál	49 ms
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm szűrt, olajozott sűrített levegő, szűrő finomság 40 µm
KBK korrózióállósági osztály	1
Környezeti hőmérséklet	10 ... 60 °C
Max.erő a megfogó pofán, Fz, dinamikus	24 N
Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus	240 N
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, dinamikus	1.1 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus	11 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, My, dinamikus	1.1 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus	11 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, dinamikus	1.1 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus	11 Nm
Gyártmány súlya	737 g
Felfogási mód	választható/egyéb átmenő furattal belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, zárósapka	PA
Anyag információ, ház	Alumínium ötvözet keményre oxidált
Anyag információ, megfogó pofák	erősen ötvözött acél, rozsdamentes