


Csapágybak LBG-125-R3

Cikkszám: 2078837

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	125
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramkörtáblák, vezetékcsatlakozók és a mágneskezek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	4140 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Csap alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Biztosító alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél