

Szervomotor EMME-AS-60-M-LS-AMB

Cikkszám: 2089733

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...40 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 90%
Megfelel a szabványnak	IEC 60034
Szigetelésvédelmi osztály	F
Mérési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Védettség	IP21
Elektromos csatlakozástechnika	Csatlakozó
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Engedély	RCM jelzés c UL us - Recognized (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
DC névleges üzemi feszültség	360 V
DC névleges feszültség	360 V
Tekercs kapcsolási jellege	Csillag belül
Póluspárok száma	3
Nyugalmi forgatónyomaték	1.5 Nm
Névleges forgatónyomaték	1.2 Nm
Csúcs forgatónyomaték	6 Nm
Névleges fordulatszám	3000 1/min
Max. fordulatszám	4925 1/min
Motor névleges teljesítménye	380 W
Állandó nyugalmi állapotú áram	1.8 A
Motor névleges árama	1.5 A
Csúcsáramerősség	7.2 A

Jellemző	Érték
Motorállandó	0.8 Nm/A
Fázis-fázis feszültségállandó	51.7 mVmin
Tekercsellenállás, fázis-fázis	9.8 Ohm
Tekercs induktivitás, fázis-fázis	16.8 mH
Hajtás teljes tehetetlenségi nyomatéka	0.512 kgcm ²
Terméksúly	2200 g
Megengedett axiális tengelyterhelés	54 N
Megengedett radiális tengelyterhelés	270 N
Forgórészjeladó	Encoder absolut multi turn
Forgórészjeladó interfész	HIPERFACE®
A forgórészjeladó mérési elve	kapacitív
A forgórészjeladó szinusz/koszínusz periódusai fordulatonként	16
Forgórészjeladó jellemző felbontása	12 bit
Tipikus forgórészjeladó szögpontosság	20 arcmin
Fék tartónyomatéka	2 Nm
Üzemi feszültség, DC, fék	24 V
Fék teljesítményfelvétele	11 W
Fék tehetetlenségi nyomatéka	0.086 kgcm ²
Rögzítőfék kapcsolási holtjátékai	5 millió üresjárat (súrlódás nélkül!)
MTTF, részkomponens	538 év, rögzítőfék
MTTFd, részkomponens	271 év, forgórészjeladó