


adagoló zsilip HPVS-10-10-A

Cikkszám: 2095359

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	10 mm
Dugattyú átmérő	10 mm
Max.kicserélési pontosság	0.3 mm
Max.nyomócsap játék, Sx	0.05 mm
Max.nyomócsap játék, Sz	0.03 mm
Max.megfogó pofa szög játék, ax	0.12 deg
Max.megfogó pofa szög játék, ay	0.2 deg
Max.megfogó pofa szög játék, az	0.262 deg
Külső ujj felfogás	Átmenő furat
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	kettősműködésű
Konstruktív felépítés	Dugattyúrúd elfordulás ellen biztosított
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	Négylapú vezeték
Üzemi nyomás	3 ... 8 bar
Előrefutási idő	16 ms
Visszafutás ideje	30 ms
Ismétlési pontosság	0.05 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Max.erő az ujjon, Fz, statikus	75 N
Max. nyomaték az ujjon Mr statikus	3 Nm
Max.nyomaték az ujjon, Mx, statikus	3 Nm
Max.nyomaték az ujjon, My, dinamikus	3 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	35 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	45 N
Gyártmány súlya	90 g
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	56 g
Alternatív csatlakozások	M3
Felfogási mód	Belső menet és központosító hüvely átmenő furattal és központosító hüvellyel választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform