


ferde üléses szelep

VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-H3B1V-50-16-C

Cikkszám: 3539179

FESTO

Pneumatically actuated angle seat valve in red brass. Under seat version, safety position closed, G thread, PWIS-free, nominal width 3/4".



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	Üléses szelep dugattyúhajtással
Működtetés fajtája	pneumatikus
Tömítési elv	lágú
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Vezetékcsatlakozás	Menetes karmantyú G3/4 a DIN ISO 228 szerint
Névleges méret	16 mm
Szelep funkció	2/2 zárt monostabil
Áramlási irány	nem visszafordítható
Pressure of medium	0 ... 1.6 MPa
Üzemi nyomás	0 ... 16 bar
Névleges nyomás, technológiai szelep	16
Lefúvás funkció	nem fojtható
Visszaállítás fajtája	mechanikus rugó
Vezérlési fajta	külső vezérlés
Pneumatikus csatlakozás	Belső menet: G1/8
Operating pressure MPa	0.6 ... 1 MPa
Üzemi nyomás	6 ... 10 bar
Operating pressure	87 ... 145 psi
Közeg	Gőz Hidraulika olaj kőolaj bázison Nemesgázok Kőolaj Víz szűrt sűrített levegő, szűrési finomság: 200 µm semleges folyadékok
Átfolyásirány	Szelepülék alá, gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Max. viszkozitás	600 mm ² /s
Közeg hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Kv átáramlás	5.2 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Material process valve housing	Bronz
Szerelvényburkolat nyersanyag száma	CC499K
Material spindle seal	FPM
Material seat seal	FPM
Gyártmány súlya	1,300 g
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Material drive housing	Sárgaréz