

Gyorscsatlakozó ACK-1/8-PK-4

Cikkszám: 3714

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Névleges szélesség | 3.4 mm |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon | Tömítőgyűrű |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Kialakítás | egyenes forma |
| Kötegméret | 10 |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya | -13.775 psi...145 psi |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés | Víz: max. 0,6 MPa max. 50 °C-on |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz (folyékony, jégmentes) |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges Víz: G-menet csak OL típusú tömítőgyűrűvel mint kiegészítő tartozékkal lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Névleges meghúzási nyomaték | 3.5 Nm |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése | ± 20% |
| 1. pneumatikus csatlakozás | G1/8 belső menet |
| 2. pneumatikus csatlakozó | 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz 4 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, anyával |
| Hollandi anya alapanyaga | Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítőgyűrű alapanyaga | Megerősített PA TPE-U(PU) |