

síkportál EXCM-40-

Cikkszám: 3741955

FESTO

Golyóscsapágyas vezetéssel.



Adatlap

Átfogó adatlap – Az egyes értékek az Ön konfigurációjától függenek.

Jellemző	Érték
Méret	40
Löklet X irányban	200 ... 2,000 mm
Löklet Y irányban	200 ... 1,000 mm
Beépítési helyzet	vízszintes
Konstrukciós felépítés	Síkportál
Motorfajta	Léptető motor
Üzemi nyomás	≤ 8 bar
Max. engedélyezett gyorsulás, tiszta mechanika	20 m/s ²
Max. vízszintes gyorsulás	5 m/s ²
Max. engedélyezett sebesség, tiszta mechanika	2 m/s
Max. vízszintes sebesség	1 m/s
Ismétlési pontosság	$\pm 0,1$ mm
Ciklusidő	100 %
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU gépek irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 90 % nem kondenzálódó
Hangnyomás szint	65 dB(A)
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	10 ... 50 °C
Névleges terhelés maximális dinamikával	4 kg
Felfogási mód	Rögzítőkészlettel Beszabályozó készlettel horonyanyával
Anyag megjegyzés	RoHS konform