


# csatlakozó kábel

## NEBC-C-S1WA9HS-K- -N-B-LE5-PT-S10

Cikkszám: 4106124

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	DIN 47100
Protokoll	I-Port
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
Csatlakozási frekvencia	50
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Sub-D
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	9
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	5
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	2x 4-40 UNC csavar tömítéssel
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	5
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Elfogadható áramerterhelés 40°C-on	5.2 A
Védővezető csatlakozás	nincs
Kábelhossz	0.5 ... 20 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Hajlításszög, fix kábelfektetés	≥ 26 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés	≥ 78 mm
Kábel átmérő	6.5 mm
Kábel átmérő tűrése	± 0,1 mm
Kábelszerkezet	5x0,5
Vezeték névleges keresztmetszet	0.5 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP65 IP67 IP69K
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezett állapotban
Speciális tulajdonságok	könnyen tisztítható
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 60 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 40 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	3
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
A kábelköpeny színe	szürke
Material housing	PA erősítésű
Ház színe	szürke
Material screws	Rozsdamentes acél
Material seals	EPDM
Material electrical contact	Aranyozott bronz
Material insulation	PVC