


# t gyorscsavarzat TCK-1/4-PK-4

Cikkszám: 4487

FESTO

elfordítható, két tömítő gyűrűvel.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Névleges méret                                  | 2.9 mm  |
| Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen        | tömítő gyűrű  |
| Beépítési helyzet                               | tetszőleges   |
| Konstruktó                                      | T alak  |
| Csomagolási egység                              | 10  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa  |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány     | -0.95 ... 10 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi   |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint                        |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez      | Olajozott üzemelés lehetséges   |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 1 - csekély korróziós károsodás                                       |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Környezeti hőmérséklet                          | -10 ... 60 °C   |
| Névleges meghúzási nyomaték                     | 11 Nm   |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz          | ± 10 %  |
| Pneumatikus csatlakozás 1                       | Külső menet: G1/4   |
| Pneumatikus csatlakozás 2                       | 6 mm külső átmérőjű csőhöz<br>4 mm belső átmérőjű csőcsonkhoz anyával |
| Material of union nut                           | Anodised wrought aluminium alloy                                      |
| Anyag megjegyzés                                | RoHS konform  |
| Material sealing ring                           | PA erősítésű<br>TPE-U(PU)   |
| Material housing                                | Horgany présöntvény   |
| Material hollow bolt                            | Anodised wrought aluminium alloy                                      |
| Material swivel fitting                         | Horgany présöntvény   |