

# Lapos henger EZH-5/20-50-B

Cikkszám: 164994

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	50 mm
Dugattyú Ø	12 mm ekvivalens átmérő
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	egyszeres működésű nyomó
Szerkezeti felépítés	Dugattyú derékszögű dugattyúrúd
Pozíciófelismerés	nélkül
Csavaróbiztosíték/vezető	derékszögű dugattyúrúd
Üzemi nyomás	0.25 MPa...0.6 MPa 2.5 bar...6 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	49 N
Elméleti min. visszatérítő rugóerő	10.6 N
Max. elméleti visszatérítő rugóerő	13.6 N
Terméksúly	145 g
Rögzítés módja	keresztfurattal
Pneumatikus csatlakozó	PK-3 csatlakozó csonk
Fedél alapanyaga	Alumínium
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium
Dugattyúrúd alapanyaga	Acél nikkelezett