

gömbcsap


VZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507-V14V14

Cikkszám: 4783599

FESTO

Stainless steel for use in the cosmetics and pharmaceutical industry, 2/2-way, nominal width 11/2", top flange F0507, PN16, welded ends to ISO1127, electropolished.

E termék esetében a Festo kereskedő, nem gyártó.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	2-utú gömbcsap
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lág
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Hegesztett vég az ISO 1127 szerint
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = áramlás iránya
Karima furatkép	F0507
Belső átmérő	44.3 mm
NA névleges méret	40
Szelep funkció	2/2
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	16
Letörési nyomaték differenciál nyomásnál, névleges nyomás, PN technológiai szelep	30 Nm
A következő szabványon alapul:	ISO 1127 ISO 5211
Közeg	Gőz Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:] szerint Nemesgázok Víz semleges folyadékok
Közeg hőmérséklet	-20 ... 200 °C
Kv áramlás	313 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Material housing	Nemesacél öntvény
Anyag szám: ház	1.4409
Material seat seal	PTFE, modified
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Nemesacél öntvény
Anyag szám: golyó	1.4409
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	3,270 g
Engedély	3-A Sanitary CRN
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - különösen erős korróziós károsodás