

közelítéskapcsoló SMEO-8E-K-24-S6



Cikkszám: 171158
Kifutó termék

FESTO

elektromos, Reed érintkezővel, 8-as típusú horonnyal rendelkező hajtóművekhez, felfogó készlet nélkül, kábellel, hőálló kivitel.

Szükséges az SMB-8E (cikkszám: 178230) elválasztó felfogó elem.

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	T horonyhoz
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Használati útmutató	Support / Actuator-sensor overview "The right sensor for the actuator"
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	mágneses Reed
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 120 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsoló kimenet	érintkező típus
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
Bekapcsolási idő	≤ 0.5 ms
Kikapcsolási idő	0.03 ms
Max.kapcsolási frekvencia	500 Hz
Max.kimeneti áram	500 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, AC	10 W
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	10 W
Feszültség kimaradás	0.5 V
Rövidzár védett	nem
Túlterhelés állóság	nincs
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 30 V
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	2
Csatlakozó, kimeneti irány	keresztben
Kábelhossz	2.5 m
A kábelköpeny színe	szürke
Material cable sheath	TPE-S
Felfogási mód	tartozékokkal
Meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	40 g
Ház színe	fekete
Material housing	Eloxált alumínium TPE-U(PU) erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-40 ... 120 °C

Jellemző	Érték
Védettség	IP65 IP67
Szigetelési feszültség	50 V
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Szennyeződés foka	3