



# motorkábel NEBM-SM12G8-E-15-Q5-LE6

Cikkszám: 5105618

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Vezetékmegnevezés                                 | Táblatartó nélkül                         |
| 1. elektromos csatlakozás, funkció                | Terepi készülék felőli oldal              |
| 1. elektromos csatlakozás, alak                   | kerek                                     |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus     | Csatlakozó                                |
| 1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet           | Egyenes                                   |
| 1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika  | M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint |
| 1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma     | 8                                         |
| 1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 6                                         |
| 2. elektromos csatlakozás, funkció                | Vezérlőoldal                              |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus     | Kábel                                     |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika  | nyitott vég                               |
| 2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma     | 6                                         |
| 2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek | 6                                         |
| Üzemi feszültségtartomány DC                      | 0 ... 72 V                                |
| Névleges üzemi feszültség, DC                     | 24 V                                      |
| Kábelhossz                                        | 15 m                                      |
| Vezetési tulajdonság                              | Suitable for energy chains                |
| Hajlításszög, flexibilis kábelfektetés            | ≥ 62 mm                                   |
| Kábel átmérő                                      | 6.2 mm                                    |
| Kábelszerkezet                                    | 6x0,34<br>árnyékolt                       |
| Vezeték névleges keresztmetszet                   | 0.34 mm <sup>2</sup>                      |
| Érvégek                                           | Érvég hüvely                              |
| Védettség                                         | IP65                                      |
| Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés         | szertelt állapotban                       |
| Környezeti hőmérséklet                            | -40 ... 80 °C                             |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél   | -5 ... 80 °C                              |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)            | in accordance with EU RoHS directive      |
| UKCA marking (see declaration of conformity)      | To UK RoHS instructions                   |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364-B2-L                            |
| Anyag megjegyzés                                  | RoHS konform                              |
| Material cable sheath                             | TPE-U(PUR)                                |
| A kábelköpeny színe                               | szürke                                    |