


# vezérlő vezeték

## NEBC-S2G36-K-0.5-N-C2W36-S7

Cikkszám: 5105646

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Vezetékmegnevezés	Táblatartó nélkül
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	SCSI
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	36
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	36
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kapocsléc
2. elektromos csatlakozás, kábelkimenet	Egyenes
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Csavaros szorító kapocs
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	36
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	36
2. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	kalapsínen
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 30 V
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 30 V
Elfogadható áramerterhelés 40°C-on	1.5 A
Lökőfeszültség-szilárdság	0.5 kV
Kábelhossz	0.5 m
Vezetési tulajdonság	Standard
Hajlításszög, fix kábelbefektetés	≥ 74 mm
Hajlításszög, flexibilis kábelbefektetés	≥ 110 mm
Kábel átmérő	7.4 mm
Kábelszerkezet	18x2x0,09
Vezeték névleges keresztmetszet	0.09 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP20
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerezelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Szennyeződés foka	1
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
Material cable sheath	PVC
A kábelköpeny színe	fekete
Material housing	PA PBT
Ház színe	zöld fekete
Material insulation	PVC