



# Közelítéskapcsoló SMT-10-PS-KQ-LED-24

Cikkszám: 173219

FESTO

elektromos, érintés nélküli, PNP, 10-es érzékelőhoronnyal rendelkező  
hajtóművekhez, kábellel.



## Adatlap

| Jellemző  | Érték   |
|---|---|
| Konstrukció                                     | profilhoronyhoz   |
| A következő szabványnak felel meg:              | EN 60947-5-2  |
| Engedély  | C-Tick  |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)          | EU-EMV-irányelv szerint   |
| Anyag megjegyzés                                | Réz- és PTFE-mentes   |
| Mérési elv                                      | magnetorezisztív  |
| Környezeti hőmérséklet                          | -20 ... 60 °C   |
| Kapcsoló kimenet                                | PNP   |
| Kapcsoló elem funkció                           | Záró érintkezők   |
| A kapcsolási érték ismételhetősége              | +/- 0,1 mm  |
| Bekapcsolási idő                                | ≤ 0.2 ms  |
| Kikapcsolási idő                                | ≤ 0.2 ms  |
| Max.kimeneti áram                               | 200 mA  |
| Max.kapcsolási teljesítmény, DC                 | 6 W   |
| Feszültség kimaradás                            | 1.7 V   |
| Maradó áram                                     | ≤ 0.01 mA   |
| Rövidzár védett                                 | pulzáló   |
| Túlterhelés állóság                             | rendelhető  |
| Üzemi feszültségtartomány DC                    | 10 ... 30 V   |
| Polaritás felcserélése elleni védelem           | valamennyi elektromos csatlakozáshoz                                |
| Elektromos csatlakozás                          | Kábel<br>3 eres   |
| Csatlakozó, kimeneti irány                      | keresztben  |
| Kábelhossz                                      | 2.5 m   |
| Anyag információ, kábelköpeny                   | PUR   |
| Felfogási mód                                   | a profilhoronyba pattintott<br>a horonyba hosszirányba betolható    |
| Meghúzási nyomaték                              | 0.05 ... 0.1 Nm   |
| Gyártmány súlya                                 | 20 g  |
| Anyag információ, ház                           | nikkelezett<br>Sárgaréz<br>PA<br>erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Kapcsolási állapot jelző                        | LED, sárga  |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél | -5 ... 60 °C  |
| Védettség                                       | IP65<br>IP67  |
| Szigetelési feszültség                          | 50 V  |
| Szennyeződés foka                               | 3   |