

Vákuum szívókorong VAS-2-M3-NBR

Cikkszám: 173438

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	1 mm
Szívókorong átmérője	2 mm
Hatékony szívóátmérő	1.6 mm
Csatlakozási helyzet	felső
Szívókorongalak	kerek lapos
Üzemi nyomás	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Szakítóerő 70% vákuum esetén	0.14 N
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	0.14 N
Rögzítőmenet	M3
Szívókorong felfogása	M3
Vákuumcsatlakozás	M3
Szín	fekete
Shore-keménység	55 +/- 5
Beccavarható tengelycsap alapanyaga	erősen ötvözött acél
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	NBR