

# kör keresztmetszetű henger DSNU-S-8-20-P-A-MQ

Cikkszám: 5205899

FESTO



## Adatlap

| Jellemző   | Érték  |
|--|--|
| Löklet   | 20 mm  |
| Dugattyú átmérő  | 8 mm   |
| Dugattyúrúd menet  | M4   |
| Csillapítás  | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon         |
| Beépítési helyzet  | tetszőleges  |
| Konstruktív felépítés                                    | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Hengercső                           |
| Pozíció felismerés                                       | közelítéskapcsolóhoz   |
| Operating pressure MPa                                   | 0.15 ... 1 MPa   |
| Üzemi nyomás   | 1.5 ... 10 bar   |
| Működési mód   | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez               | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                             | 2 - mérsékelt korróziós károsodás                              |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L   |
| Tisztasoba kategória                                     | ISO class 6  |
| Környezeti hőmérséklet                                   | -20 ... 80 °C  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 22.6 N   |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 30.2 N   |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél                            | 6.3 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként                       | 1 g  |
| Alapsúly 0 mm löketnél                                   | 20 g   |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként                       | 2.4 g  |
| Felfogási mód  | tartozékokkal  |
| Pneumatikus csatlakozás                                  | M5   |
| Anyag megjegyzés   | RoHS konform   |
| Material cover   | Anodised wrought aluminium alloy                               |
| Material seals   | TPE-U(PU)  |
| Material piston rod                                      | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |
| Material cylinder barrel                                 | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |