


# Sűrítettlevegő-előkészítő egység FRC-1-D-MAXI-A-NPT

Cikkszám: 173885

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték  |
|---------------------------------------|--|
| Méret                                 | Maxi   |
| Beépítési helyzet                     | függőleges   |
| Kondenzátum leeresztő                 | teljesen automatikus   |
| Szűrőfinomság                         | 40 l <sub>m</sub>  |
| Üzemi nyomás                          | 2 bar...12 bar   |
| Normál névleges átfolyás              | 8500 l/min   |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint<br>Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)   |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:8:-] szerint               |
| Közeghőmérséklet                      | -10 °C...60 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C   |
| Terméksúly                            | 2520 g   |
| Rögzítés módja                        | választhatóan:<br>Vezetékbeszerelés<br>felerősítővel           |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | 1 NPT  |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | 1 NPT  |
| Ház alapanyaga                        | Cink-présöntvény   |
| Tartály alapanyaga                    | PC   |