



fojtó-visszacsapó szelep GRLZ-M3

Cikkszám: 175040

FESTO

Táplevegő fojtáshoz, lengő csatlakozással.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Szelep funkció | Táplevegő-fojtó-visszacsapó funkció |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | M3 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | M3 |
| Beállító elem | Hornycsavar |
| Felfogási mód | becsavarható |
| Normál névleges átáramlás, fojtás irányban | 18 l/min |
| Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban | 18 ... 20 l/min |
| Üzemi nyomás | 0.2 ... 10 bar |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 33 l/min |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 33 ... 37 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Max.meghúzási nyomaték | 0.3 Nm |
| Gyártmány súlya | 2 g |
| Material of threaded plug | Sárgaréz nikkelezett |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material adjusting screw | Sárgaréz |
| Material swivel fitting | Horgany présöntvény |