


párhuzamos megfogó HGPP-25-A-G1

Cikkszám: 525662

FESTO

pontos, helyzetérzékeléshez Hall érzékelővel vagy induktív érzékelőkkel. Megfogóerő-biztosítás, nyitó ...-G1.



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Löket megfogó pofánként	10 mm
Max.kicserélési pontosság	0.1 mm
Ismétlési pontosság, megfogó	≤ 0.02 mm
Megfogó ujjak száma	2
Drive system	pneumatikus
Működési mód	kettősműködésű
Megfogó funkció	párhuzamos
Megfogó erő biztosítás	nyitáskor
Konstruktív felépítés	Fogasléc/tengely
Pozíció felismerés	Hall érzékelőhöz induktív érzékelőhöz
Üzemi nyomás	5 ... 8 bar
Max.működési frekvencia, megfogó	4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	58 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	164 ms
Max. tömeg külső megfogó ujjanként	250 g
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Max.erő a megfogó pofán, Fz, statikus	380 N
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mx, statikus	21 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, My, statikus	21 Nm
Max.nyomaték a megfogó pofán, Mz, statikus	21 Nm
Gyártmány súlya	910 g
Felfogási mód	belső menettel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material cover cap	POM
Material housing	Hard anodised wrought aluminium alloy
Material gripper jaws	Wrought aluminium alloy, nickel-plated